

自背面巻きタイプ

EM-Lシリーズ



項目 TEST	単位 UNIT	EM-L60	EM-L400
初期粘着力 Adhesive strength	mN/25mm	60	400
加熱後粘着力 Heated adhesive strength	mN/25mm	90	500

上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
It is not warranty spec.

評価方法

- 1 初期粘着力
粘着面に被着体（PET）を貼り合わせ、ゴムローラーで圧着し、常温で24時間放置後、180°方向へ300mm/minの速度で引き剥がし、粘着力を測定する。
- 2 加熱剥離力
粘着面に被着体（PET）を貼り合わせ、ゴムローラーで圧着し、60°C×24h加熱後、常温に戻し180°方向へ300mm/minの速度で引き剥がし、粘着力を測定する。